


# Kit di riparazione per pompa a diaframma per 60S



| Pos: | Numero | Numero disegno | Articolo                                      |
|------|--------|----------------|-----------------------------------------------|
| 1    | 1      | L70-604-2000   | Tubo di aspirazione "Multi-Oil" ½ "x 2.000 mm |
| 2    | 2      | T07-100-009    | Membrana esterna, Viton                       |
| 3    | 2      | T07-100-010    | Membrana interna, Teflon                      |
| 4    | 2      | L70-604-1250   | Tubo di aspirazione "Multi-Oil" ½ "x 1250 mm  |
| 5    | 1      | L70-604-180    | Tubo di aspirazione "Multi-Oil" ½ "x 150 mm   |
| 6    | 10     | L99-118-12-02  | Guarnizione, Viton Ø 13 x 19 x 2 mm           |
| 7    | 1      | L92-115-000    | Anello elastico esterno 15 mm                 |
| 8    | 2      | L63-15-35-11   | Cuscinetto a sfere 6202 2RSH                  |
| 9    | 1      | L63-42-20-2    | Cuscinetto a sfere, 6004 RS 42 x 20 x 12      |
| 10   | 1      | L85-15-21-01   | Guarnizione, 15 x 21 x 1 mm                   |
| 11   | 8      | L93-615-018    | Guarnizione circolare 15,6 X 1,78 mm.         |
| 12   | 2      | L82-508-016    | Vite, 8 x 16 mm                               |
| 13   | 4      | L99-513-000    | Sfera d'acciaio Ø 13, acciaio inossidabile    |
| 14   | 4      | T07-100-014    | Sede valvola per pompa 07                     |

Presented by / Überreicht durch: